

Garant GRIDLINE

ToolTruck Banc de lucru cu roți cu sertare cu deschidere completă pentru L-BOXX®, 16×16G, Tip: 10**Date comandă**

Numărul de comandă	914575 10
GTIN	4062406785598
Clasa articolului	9GT

Descriere**Execuție:**

Bancul de lucru cu roți ToolTruck este echipat cu un blat de lucru din X-ABS pentru exigențe tehnice ridicate. Compartiment deschis cu 4 rafturi culisante, potrivite pentru 4 × cutii de scule din plastic L-BOXX®, care pot fi introduse și scoase cu ușurință și rapid. Se potrivesc câte 2 × cutii de scule din plastic L-BOXX® Cod 693330 Ref. 102 și Ref. 136. Sau ca alternativă: 2 × Cod 693330 Ref. 102; 1 × Ref. 238 (la demontarea celui de-al 3-lea raft culisant). **Coloanele dulapului mobil sunt acoperite cu tampoane din LDPE. O închidere centralizată** închide ușa, sertarele și rafturile culisante.

Cu 6 sertare.

Livrare:

Cu pereți despărțitori:

pentru fiecare sertar de 75 mm 1 bară perforată de separare Cod 951510 Ref. 75;

pentru fiecare sertar de 125 mm 1 bară perforată de separare Cod 951510 Ref. 125.

Culoare:

În două culori **acoperit cu vopsea pulbere**, argintiu combinat cu antracit RAL 7016.

Notă:

Seiful / compartimentul lateral opțional cod 914791 nu este integrat în închiderea centralizată al ToolTruck, ci se închide cu o încuietoare cilindrică cu știft separată. Alte accesorii și elemente de compartimentare găsiți în Grupa 95. Cutia de scule L-BOXX® nu este inclusă în pachetul de livrare.

Descriere tehnică

Lățime	1195 mm
Adâncime	500 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	125 mm
Sertare cu înălțime frontală	200 mm
Sertare cu înălțime frontală	200 mm
Înălțime	1000 mm
Material masă lucru	X-ABS
Tampon	da
Lățime utilă sertare	400 mm
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Lățimea utilă a sertarelor în G	16
Număr de sertare	6
Suprafață utilă a sertarelor în G	16×16
Greutate	104 kg
Adâncimea utilă a sertarelor în G	16
Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Adâncime utilă sertare	400 mm
Serie	ToolTruck
ComfortClose	nu
Număr de roți fixe fără frână	2
poate fi coborât	nu
Număr de uși	0
Lățime utilă raft culisant	370 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	40 kg

Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Caracteristici nume produs	16×16G
Tip produs	Banc mobil de lucru

Accesorii

Bare perforate de separare, adâncime 16G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 75 mm	951510 75
Bare perforate de separare, adâncime 16G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 125 mm	951510 125
Set de role pentru dulap mobil de scule și banc de lucru cu role Tip G	915567 G
Șild pentru GridLine Tip VA21	914227 VA21