

Garant UNILINE

UNI Z-Tower Formă U, mobil, Tip: L**Date comandă**

Numărul de comandă	955455 L
GTIN	4062406785628
Clasa articolului	9GC

Descriere**Execuție:**

UNI Z-Tower cu jumătate din înălțime, cu placă de așezare din bambus, cu grosime de 25 mm. Pe toate laturile la interior și la exterior cu panouri perforate $\square 9 \times 9$ mm la distanță de 37 mm, pentru fixarea accesoriilor și cârligelor și a suporturilor Easyfix. În spate cu șină cu perie pentru trecerea cablurilor precum și cu treceri suplimentare pentru cablu. Sistem reprezentativ, modular, de asigurare a fluxului, pentru accesul direct la materiale de lucru și pentru vizualizarea informațiilor. Cu utilizare variabilă și universală pentru diverse utilizări și echipări. Montarea sertarelor este posibilă doar la Ref. M. Tower Z cu panou lateral. Se recomandă pentru tabla indicatoare Cod 955444.

Cu 4 roți de ghidaj, $\varnothing 125$ mm, din care 2 cu frână.

Culoare:

În două culori, **acoperit cu vopsea pulbere**, argintiu combinat cu antracit RAL 7016.

Neconfigurabil.**Notă:**

Accesorii precum table indicatoare, elemente atașabile, pictograme, rafturi de depozitare, sertare, uși și mânere de împingere, găsiți la Cod 955474 – 955499.

Descriere tehnică

Adâncime utilă	510 mm
Serie	Tower Z
Ø roții	125 mm
Adâncime	750 mm
Greutate	86 kg
Înălțime	2070 mm
Lățime utilă	690 mm
Lățime	750 mm
Înălțime utilă compartiment Tower	850 mm
Blat de lucru grosime	25 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9
Egalizarea înălțimii la intervale	37
Tip produs	Coloană cu panou perforat