

Garant UNILINE

UNI Z-Tower Formă U, mobil, Tip: M**Date comandă**

Numărul de comandă	955455 M
GTIN	4062406785611
Clasa articolului	9GC

Descriere**Execuție:**

UNI Z-Tower cu jumătate din înălțime, cu placă de așezare din bambus, cu grosime de 25 mm. Pe toate laturile la interior și la exterior cu panouri perforate $\square 9 \times 9$ mm la distanță de 37 mm, pentru fixarea accesoriilor și cârligelor și a suporturilor Easyfix. În spate cu șină cu perie pentru trecerea cablurilor precum și cu treceri suplimentare pentru cablu. Sistem reprezentativ, modular, de asigurare a fluxului, pentru accesul direct la materiale de lucru și pentru vizualizarea informațiilor. Cu utilizare variabilă și universală pentru diverse utilizări și echipări. Montarea sertarelor este posibilă doar la Ref. M. Tower Z cu panou lateral. Se recomandă pentru tabla indicatoare Cod 955444.

Cu 4 roți de ghidaj, $\varnothing 125$ mm, din care 2 cu frână.

Culoare:

În două culori, **acoperit cu vopsea pulbere**, argintiu combinat cu antracit RAL 7016.

Neconfigurabil.**Notă:**

Accesorii precum table indicatoare, elemente atașabile, pictograme, rafturi de depozitare, sertare, uși și mânere de împingere, găsiți la Cod 955474 – 955499.

Descriere tehnică

Adâncime utilă	510 mm
Ø roții	125 mm
Lățime	750 mm
Lățime utilă	540 mm
Înălțime	2070 mm
Greutate	79 kg
Serie	Tower Z
Adâncime	750 mm
Înălțime utilă compartiment Tower	850 mm
Blat de lucru grosime	25 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9
Egalizarea înălțimii la intervale	37
Tip produs	Coloană cu panou perforat