



## Șurubelniță cu percuție și acumulator, Tip: GDS18V1000



### Date comandă

Numărul de comandă	074052 GDS18V1000
GTIN	4059952564586
Clasa articolului	03B

### Descriere

#### Execuție:

Șurubelniță cu percuție cu acumulator.

- **Funcționare pe dreapta / stânga.**
- **Indicator pentru nivelul de încărcare al acumulatorului.**

Șurubelniță rotopercutoare 18 V puternică cu tehnologie **BITURBO** fără perii, pentru **cele mai dificile** situații de înșurubare în metal.

- **3 trepte de viteză/ale momentului de rotație pentru un control remarcabil prin intermediul turației și al momentului de rotație.**

#### Livrare:

Inclusiv 2x acumulatori Li-Ion, încărcător, L-BOXX.

#### Notă:

Acumulatori de schimb și încărcătoare compatibile se găsesc la 073851 – 073867.

### Descriere tehnică

Profil de antrenare portsculă	Pătrat exterior
Ø maxim al șuruburilor (8.8 – 12.9)	M24
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V

Tensiunea acumulatorului	18 V
Greutate	2,9 kg
Dimensiunile portsculei	1/2 inch
Număr de percuții	0 - 2600 min <sup>-1</sup>
Număr de acumuloare incluse	2
Moment maxim de rotație dur	1000 Nm
Utilizare tipică	Heavy Duty
Denumirea producătorului	GDS18V-1000
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Capacitate acumulator	8 Ah
Tip acumulator	Litiu-Ion
Vibrație maximă conform EN	13,5 m/s <sup>2</sup>
Moment de rupere maxim	1600 Nm
Trepte moment de rotație	3
Tip produs	Șurubelniță cu percuție