



Șurubelniță cu percuție și acumulator, Tip: GDR18V200



Date comandă

Numărul de comandă	074052 GDR18V200
GTIN	4059952596679
Clasa articolului	03B

Descriere

Execuție:

Șurubelniță cu percuție cu acumulator.

- **Funcționare pe dreapta / stânga.**
- **Indicator pentru nivelul de încărcare al acumulatorului.**

Șurubelniță compactă cu percuție 18 V, cu suport de biți 1/4 inch.

- **Moment de rotație ridicat și număr mare de percuții (4000 min⁻¹), care permit un progres rapid al lucrului la înșurubări în metal (până la M16) și în lemn.**
- **Model foarte scurt, care permite o manevrare perfectă chiar la lucrul desfășurat deasupra capului sau în locurile cele mai înguste.**

Livrare:

Inclusiv 2x acumulatori Li-Ion, încărcător, L-BOXX.

Notă:

Acumulatori de schimb și încărcătoare compatibile se găsesc la 073851 – 073867.

Descriere tehnică

Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
--	------------

Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Denumirea producătorului	GDR18V200
Dimensiunile portsculei	1/4 inch
Număr de acumuloare incluse	2
Vibrație maximă conform EN	14 m/s ²
Tensiunea acumulatorului	18 V
Capacitate acumulator	4 Ah
Tip acumulator	Litiu-Ion
Număr de percuții	0 min ⁻¹
Moment maxim de rotație dur	200 Nm
Greutate	1,1 kg
Utilizare tipică	Strong
Profil de antrenare portsculă	Locaș hexagonal
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Ø maxim al șuruburilor (8.8 – 12.9)	M16
Trepte moment de rotație	1
Moment de rupere maxim	350 Nm
Tip produs	Șurubelniță cu percuție