



Șurubelniță cu percuție și acumulator, Tip: GDX18V210C



Date comandă

Numărul de comandă	074052 GDX18V210C
GTIN	4059952587745
Clasa articolului	03B

Descriere

Execuție:

Șurubelniță cu percuție cu acumulator.

- **Funcționare pe dreapta / stânga.**
- **Indicator pentru nivelul de încărcare al acumulatorului.**

Șurubelniță puternică cu percuție, cu 2 regimuri de funcționare, pentru metal și pentru lemn și cu **conectivitate bluetooth**.

- **Portscula specială combină 1/2 inch pătrat și 1/4 inch hexagonal.**
- **Power Control în 3 trepte – pentru diferite momente de rotație la diverse utilizări.**
- **Alți parametri și regimuri de funcționare se setează individual prin aplicația Toolbox.**

Livrare:

Inclusiv 2x acumulatori Li-Ion, încărcător, L-BOXX.

Notă:

Acumulatori de schimb și încărcătoare compatibile se găsesc la 073851– 073867.

Descriere tehnică

Număr de percuții	0 - 4100 min ⁻¹
Dimensiunile portsculei	1/2 inch

Dimensiunile portsculei	1/4 inch
Capacitate acumulator	4 Ah
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Utilizare tipică	Strong
Greutate	1,2 kg
Tensiunea acumulatorului	18 V
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Număr de acumuloare incluse	2
Moment maxim de rotație dur	210 Nm
Ø maxim al șuruburilor (8.8 – 12.9)	M16
Profil de antrenare portsculă	Locaș hexagonal, pătrat exterior
Vibrație maximă conform EN	9,8 m/s ²
Denumirea producătorului	GDX18V210C
Tip acumulator	Litiu-Ion
Trepte moment de rotație	3
Moment de rupere maxim	370 Nm
Interfață	Interfață Bluetooth
Tip produs	Șurubelniță cu percuție