

**Disc de șlefuit (CER) Purple Grain Double, Ø 125 mm, Granulație: 36****Date comandă**

Numărul de comandă	566358 36
GTIN	4027497072354
Clasa articolului	53L

Descriere**Execuție:**

Disc de șlefuit cu **granule abrazive ceramice (CER) cu capacitate de autoascuțire** și cu disc-suport integrat ranforsat cu fibră de sticlă. **Comportament agresiv de șlefuire** al discului din fibră combinat cu **silenziozitate ridicată** și cu avantajul durabilității discului de șlefuire în evantai.

Benzi de șlefuit din 2 straturi care asigură o putere foarte mare de îndepărtare și o durabilitate dublă.

Aplicație:

Utilizare pe suprafețe și pe muchii.

Descriere tehnică

Ø găurii	22,23 mm
Granulație	36
Ø discurilor	125 mm
Prescurtare pentru material abraziv	Ceramică

Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 125 mm
Disc purtător	Disc suport din țesătură din fibre de sticlă
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Unghi de așezare recomandat	5-15 grad
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de șlefuire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Uscat	recomandat		