


**Disc din fibră Actirox AF 799 (CER), Ø 115 mm, Granulație: 36****Date comandă**

Numărul de comandă	566447 36
GTIN	4018875878620
Clasa articolului	56V

Descriere**Execuție:**

Fibră vulcan rezistentă la rupere, dar foarte maleabilă gaură 22,23 mm și fante în cruce.

Tip de înaltă calitate VSM Actirox AF 799 cu discuri de fibră **cu putere de șlefuire foarte mare, foarte agresiv**. Șlefuire la rece și durabilitate remarcabilă.

Tip de granulă: **100% granulație ceramică VSM modelată geometric**.

Aplicație:

Pe polizoare unghiulare cu viteză periferică maximă de 80 m/s cu discuri de șlefuire Cod 566650 / 6670. Pentru **șlefuirea suprafețelor nivelate și arcuite** cu **flexibilitate mare**.

Descriere tehnică

Ø discurilor	115 mm
Granulație	36
Serie	Actirox
Material abraziv	Granulație ceramică
Prescurtare pentru material abraziv	Ceramică

Suport de material abraziv	Fibră vulcanizată
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 115 mm
Ø găurii	22,23 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Metale neferoase
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Fontă
Optimizat pentru piesa de prelucrat	lemn
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc din fibră

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	indicat în anumite condiții		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Uscat	recomandat		