



## Șurubelniță cu percuție cu acumulator fără acumulator, Tip: GDX18V210C



### Date comandă

Numărul de comandă	074051 GDX18V210C
GTIN	4059952587721
Clasa articolului	03B

### Descriere

#### Execuție:

Șurubelniță cu percuție cu acumulator.

- **Funcționare pe dreapta / stânga.**
- **Indicator pentru nivelul de încărcare al acumulatorului.**

Șurubelniță rotopercutoare puternică, cu 2 regimuri de funcționare, pentru metal și lemn. Cu **conectivitate bluetooth.**

- **Portscula specială combină 1/2 inch pătrat și 1/4 inch hexagonal.**
- **Power Control în 3 trepte – pentru diferite momente de rotație la diverse utilizări.**
- **Alți parametri și regimuri de funcționare se setează individual prin aplicația Toolbox.**

#### Livrare:

Versiunea fără acumulator și fără încărcător, inclusiv cutie L-BOXX.

#### Notă:

Acumulatori de schimb și încărcătoare compatibile se găsesc la 073851– 073867.

### Descriere tehnică

Dimensiunile portsculei	1/4 inch
Dimensiunile portsculei	1/2 inch

Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Număr de percuții	0 - 4100 min <sup>-1</sup>
Utilizare tipică	Strong
Tensiunea acumulatorului	18 V
Moment maxim de rotație dur	210 Nm
Ø maxim al șuruburilor (8.8 – 12.9)	M16
Denumirea producătorului	GDX18V210C
Greutate	1,2 kg
Vibrație maximă conform EN	9,8 m/s <sup>2</sup>
Profil de antrenare portsculă	Locaș hexagonal, pătrat exterior
Tip acumulator	Litiu-Ion
Capacitate acumulator	4 Ah
Trepte moment de rotație	3
Moment de rupere maxim	370 Nm
Interfață	Interfață Bluetooth
Tip produs	Șurubelniță cu percuție