



## Aparat de suflat aer cald cu acumulator, Tip: GHG18V50



### Date comandă

Numărul de comandă	078334 GHG18V50
GTIN	4059952586694
Clasa articolului	03B

### Descriere

#### Execuție:

Suflantă de aer cald, cu acumulator și cu 2 trepte de temperatură (300° / 500°)

- **Încălzire rapidă, în doar 6 secunde până la 300°.**
- **Lumină cu LED pentru iluminarea zonei de lucru.**
- **Compatibilă cu toate duzele pentru aparatele de suflat cu aer cald, cu cablu, de la Bosch.**

#### Livrare:

**Fără acumulator, fără încărcător.** Incl. L-BOXX, duză refractară și duză de reducție.

#### Notă:

Acumulatori, seturi de pornire și încărcătoare adecvate pentru sistemul Bosch 18V  
Sistemul îl găsiți la Cod 073851 – Cod 073858 și Cod 073863 – Cod 073867.

### Descriere tehnică

Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Denumirea producătorului	GHG18V-50
Număr de acumulatori incluse	0
Greutate	590 g

Temperatura aerului	300 - 500 °C
Debit volumetric aer	175 l/min
Tip acumulator	Litiu-Ion
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Tensiunea acumulatorului	18 V
Număr trepte de temperatură	2
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Tip produs	Aparate de suflat aer cald