



## Șurubelniță cu percuție și acumulator, Tip: GDS1050HC



### Date comandă

Numărul de comandă	074052 GDS1050HC
GTIN	4059952548616
Clasa articolului	03B

### Descriere

#### Execuție:

Șurubelniță cu percuție cu acumulator.

- **Funcționare pe dreapta / stânga.**
- **Indicator pentru nivelul de încărcare al acumulatorului.**

Șurubelniță cu percuție 3/4 inch cu tehnologie **BITURBO** fără perii și cu **conectivitate bluetooth**.

- **3 trepte de viteză/ale momentului de rotație.**
- **2 regimuri de funcționare, pentru metal și pentru lemn.**
- **Alți parametri se reglează individual prin aplicația Toolbox.**

#### Livrare:

Inclusiv 2x acumulatori Li-Ion, încărcător, L-BOXX.

#### Notă:

Acumulatori de schimb și încărcătoare compatibile se găsesc la 073851 – 073867.

### Descriere tehnică

Moment maxim de rotație dur	1050 Nm
Ø maxim al șuruburilor (8.8 – 12.9)	M24
Utilizare tipică	Heavy Duty
Dimensiunile portsculei	3/4 inch

Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Tensiunea acumulatorului	18 V
Vibrație maximă conform EN	13,5 m/s <sup>2</sup>
Tip acumulator	Litiu-Ion
Număr de acumulatoare incluse	2
Număr de percuții	0 - 2600 min <sup>-1</sup>
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Profil de antrenare portsculă	Pătrat exterior
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Greutate	2,9 kg
Capacitate acumulator	8 Ah
Denumirea producătorului	GDS18V-1050HC
Moment de rupere maxim	1700 Nm
Trepte moment de rotație	3
Interfață	Interfață Bluetooth
Tip produs	Șurubelniță cu percuție