



ECO Suport pentru randalinare Universal, Mărime coadă: 10Xmm



Date comandă

Numărul de comandă	290036 10X
GTIN	4030741933226
Clasa articolului	29H

Descriere

Execuție:

Utilizare convențională.

Notă:

Înălțimea vârfulor trebuie să fie reglată.

Descriere tehnică

Pentru \varnothing gaură moletă d_2	4 mm
Pentru lățime moletă b	6 mm
Lățime coadă	10 mm
Gamă de fixare	3 - 50 mm
Pentru \varnothing moletă d_1	10; 15 mm
Știft de rulare	299911 2
Direcție de tăiere	Stânga și dreapta
Pentru profil randalinat	RGV30° 1×GE30°
Pentru profil randalinat	RBL 1×BR
Pentru profil randalinat	RBR 1×BL
Pentru profil randalinat	RGV30° 1×GE30°
Pentru profil randalinat	RGV30° 1×GE30°
Tip produs	Sculă de randalinat

