



Suport de randalină ECO dreapta, Mărime coadă: 25mm



Date comandă

Numărul de comandă	290231 25
GTIN	4030741902109
Clasa articolului	29H

Descriere

Execuție:

Știfturi filetate amplasate în suport pentru corectarea unghiului de așezare.

Descriere tehnică

Pentru \varnothing moletă d_1	25 mm
Bucșă din carbură, șaiabă de acoperire, șurub	299920 7
Pentru lățime moletă b	6 mm
Gamă de fixare	10 - 300 mm
Pentru \varnothing gaură moletă d_2	8 mm
Pentru profil randalinat	RAA 1×BR30°
Pentru profil randalinat	RAA 1×BL30°
Pentru profil randalinat	RBR30° 1×AA
Pentru profil randalinat	RBL30° 1×AA
Pentru profil randalinat	RBR45° 1×BL15°
Pentru profil randalinat	RBL45° 1×BR15°
Tip produs	Sculă de randalinat

