




Suport de randalină ECO Universal, Mărime coadă: 20mm



Date comandă

Numărul de comandă	290242 20
GTIN	4030741949432
Clasa articolului	29H

Descriere

Execuție:

Știfturi filetate amplasate în suport pentru corectarea unghiului de așezare.

Structură modulară: Se poate utiliza universal atât ca execuție pe dreapta, cât și pe stânga.

Reglarea \emptyset de execuție cu ajutorul scalei.

Descriere tehnică

Pentru lățime moletă b	6 mm
Bucșă din carbură, șabă de acoperire, șurub	299920 9
Pentru \emptyset moletă d ₁	25 mm
Gamă de fixare	10 - 250 mm
Pentru \emptyset gaură moletă d ₂	8 mm
Direcție de tăiere	Stânga și dreapta
Pentru profil randalinat	RGE30° 2×AA
Pentru profil randalinat	RGE45° BL/BR15°
Tip produs	Sculă de randalinat

