



## ECO Suport pentru randalinare Universal, Mărime coadă: 12Xmm



### Date comandă

Numărul de comandă	290036 12X
GTIN	4030741933240
Clasa articolului	29H

### Descriere

#### Execuție:

Utilizare convențională.

#### Notă:

Înălțimea vârfulor trebuie să fie reglată.

### Descriere tehnică

Gamă de fixare	8 - 200 mm
Pentru $\varnothing$ gaură moletă $d_2$	6 mm
Pentru $\varnothing$ moletă $d_1$	20; 25 mm
Știft de rulare	299911 8
Pentru lățime moletă b	8 mm
Lățime coadă	12 mm
Direcție de tăiere	Stânga și dreapta
Pentru profil randalinat	RGV30° 1×GE30°
Pentru profil randalinat	RBL 1×BR
Pentru profil randalinat	RBR 1×BL
Pentru profil randalinat	RGV30° 1×GE30°
Pentru profil randalinat	RGV30° 1×GE30°
Tip produs	Sculă de randalinat

