



## Suport de randalină ECO Universal, Mărime coadă: 25mm



### Date comandă

Numărul de comandă	290242 25
GTIN	4030741949456
Clasa articolului	29H

### Descriere

#### Execuție:

Știfturi filetate amplasate în suport pentru corectarea unghiului de așezare.

**Structură modulară: Se poate utiliza universal atât ca execuție pe dreapta, cât și pe stânga.**

Reglarea  $\emptyset$  de execuție cu ajutorul scalei.

### Descriere tehnică

Gamă de fixare	10 - 250 mm
Bucșă din carbură, șaibă de acoperire, șurub	299920 9
Pentru $\emptyset$ gaură moletă $d_2$	8 mm
Pentru lățime moletă b	6 mm
Pentru $\emptyset$ moletă $d_1$	25 mm
Direcție de tăiere	Stânga și dreapta
Pentru profil randalinat	RGE30° 2×AA
Pentru profil randalinat	RGE45° BL/BR15°
Tip produs	Sculă de randalinat

