

**Bandă de șlefuire Actirox AK890Y (CER), 150×2000 mm, Granulație: 36****Date comandă**

Numărul de comandă	558382 36
GTIN	4018875090565
Clasa articolului	56V

**Descriere****Execuție:**

Bandă de șlefuire **Actirox AK890Y** cu granulație ceramică cu formă geometrică, **cu cea mai ridicată și mai agresivă performanță**. Stratul suplimentar abraziv (**TOP SIZE**) asigură șlefuirea rece și o durabilitate excelentă. Bază robustă în Y, din poliester, pentru utilizare pe **mașini de șlefuit staționare**.

**Aplicație:**

Pentru prelucrarea tuturor oțelurilor, se recomandă în special pentru **oțelul inoxidabil și superaliaje**.

**Descriere tehnică**

Granulație	36
Serie	AK890Y
Material abraziv	Granulație ceramică
Prescurtare pentru material abraziv	Ceramică
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Lățime bandă de șlefuit	150 mm
Lungimea benzii de șlefuit	2000 mm
Caracteristici nume produs	150×2000 mm

Tip produs

Bandă de șlefuit

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Alu Mg	recomandat	35-40 m/s	
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	32-38 m/s	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	20-25 m/s	P
Oțel < 55 HRC	recomandat	32-38 m/s	H
Oțel < 60 HRC	recomandat	25-30 m/s	H
Oțel < 67 HRC	recomandat	20-25 m/s	H
INOX	recomandat	18-30 m/s	
Ti	indicat în anumite condiții	10-20 m/s	
GG(G)	recomandat	30-45 m/s	K
CuZn	recomandat	35-45 m/s	N
Uni	recomandat		
Uscat	recomandat		