

HOLEX**Set de știfturi de frezare 8 buc., oțel Z – grosieră, Carbură8****Date comandă**

Numărul de comandă	547120 8
GTIN	4067263104582
Clasa articolului	52D

Descriere**Execuție:**

Geometria inovatoare a dinților permite **o rată foarte înaltă de așchiere**, concomitent cu **o funcționare silențioasă și capacitate bună de ghidare**. Datorită formării excelente a așchiilor (fără așchii ascuțite) se atinge o calitate înaltă a suprafeței. Ø cozii 6 mm.

Seturi cu freze de șlefuit selectate, în cele mai uzuale forme și dimensiuni. Ø cozii 6 mm.

Aplicație:

Optimizate pentru prelucrarea **oțelului și a oțelului turnat**.

Livrare:

Câte 1 buc. Cod 540740 Ref. A0616; A1020; A1225; C1225; D1009; G0820; F1225; L1020.

Descriere tehnică

Simbol pentru dantură	Z oțel
Grad de finețe a danturii	grosier
Serie	Dantură Z din oțel
Materialul sculei	Carbură

Ø cozii	6 mm
Număr de freze șlefuire	8
Tip produs	Freze șlefuire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
GG(G)	recomandat		

Accesorii

Freză de șlefuire Oțel Z – grosieră Tip A0616	540740 A0616
Freză de șlefuire Oțel Z – grosieră Tip A1020	540740 A1020
Freză de șlefuire Oțel Z – grosieră Tip A1225	540740 A1225
Freză de șlefuire Oțel Z – grosieră Tip C1225	540740 C1225
Freză de șlefuire Oțel Z – grosieră Tip D1009	540740 D1009
Freză de șlefuire Oțel Z – grosieră Tip F1225	540740 F1225
Freză de șlefuire Oțel Z – grosieră Tip G0820	540740 G0820
Freză de șlefuire Oțel Z – grosieră Tip L1020	540740 L1020