



Microscop stereo cu bază cu lumină incidentă, fără iluminat, Tip: M50



Date comandă

Numărul de comandă	491753 M50
GTIN	7630003572254
Clasa articolului	49B

Descriere

Execuție:

- Paletă modulară de produse ceea ce presupune și adaptarea microscopului la aplicație.
- Sistem optic reglat parfocal: Claritatea rămâne constantă la schimbarea grosimentului.
- Design ergonomic.
- Modelul ESD evită distrugerile provocate de descărcările statice.

Schimbător de grosiment în cinci trepte: 6,3x; 10x; 16x; 25x; 40x.

Livrare:

Suport optic, tub binocular înclinat 45°, 2x ocular pentru suport optic, obiectiv acromat 1.0x, stativ, protecție împotriva prafului (antistatică).

Bază cu lumină incidentă, inclusiv inserție pentru masă negru/alb.

Accesorii opționale:

Iluminare cu LED Cod 491755 și iluminare incidentă Cod 491777 Ref. BLI.

Notă:

Aveți în vedere că imaginile produsului pot fi ușor diferite față de pachetul de livrare.

Descriere tehnică

Zoom	5:1
------	-----

Sistem optic	Sistem Greenough parfocal
Adâncimea de focalizare	13,7 mm
Ø câmpului vizual	5,75 - 36,5 mm
Grosiment (× ori)	6,3 - 40
Lățime bază	278 mm
Ocular	10×/23B
Distanță de lucru	89,6 mm
Serie	M
Lungime bază	301 mm
Tip produs	Microscop stereo