



Microscop stereo cu bază cu lumină incidentă, fără iluminat, Tip: M80



Date comandă

Numărul de comandă	491753 M80
GTIN	2050002078215
Clasa articolului	49B

Descriere

Execuție:

- Paletă modulară de produse ceea ce presupune și adaptarea microscopului la aplicație.
- Sistem optic reglat parfocal: Claritatea rămâne constantă la schimbarea grosimentului.
- Design ergonomic.
- Modelul ESD evită distrugerile provocate de descărcările statice.

Poziții de fixare a zoomului: 8 poziții comutabile pentru sarcini repetitive. Placă de bază cu sistem antișoc.

Livrare:

Suport optic, tub binocular înclinat 45°, 2× ocular pentru suport optic, obiectiv acromat 1.0×, stativ, protecție împotriva prafului (antistatică).

Bază cu lumină incidentă, inclusiv inserție pentru masă negru/alb.

Accesorii opționale:

Iluminare cu LED Cod 491755 și iluminare incidentă Cod 491777 Ref. BLI.

Notă:

Aveți în vedere că imaginile produsului pot fi ușor diferite față de pachetul de livrare.

Descriere tehnică

Adâncimea de focalizare	13,7 mm
Ø câmpului vizual	3,8 - 30,7 mm
Sistem optic	Sistem Greenough parfocal
Ocular	10×/23B
Zoom	8:1
Grosiment (× ori)	7,5 - 60
Lățime bază	278 mm
Serie	M
Distanță de lucru	83,4 mm
Lungime bază	301 mm
Tip produs	Microscop stereo