

**Garant****Masa inalta 750 mm, Tip: 750****Date comandă**

Numărul de comandă	974204 750
GTIN	4062406785819
Clasa articolului	9GC

**Descriere****NOTĂ: Este posibilă selectarea culorilor****Execuție:**

Masă din profil de tablă de oțel cu muchie îndoită, cu canale pentru cablu integrate sub blatul de masă. Cu 2 treceri pentru cablu în picioarele mesei (adecvate pentru ștecăr cu contact de protecție). Blat de lucru și raft intermediar din bambus, cu grosime de 25 mm, uns cu ulei fără reziduuri. Raft inferior reglabil pe verticală.

**Culoare:**

Picioare și cadru de bază antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Înălțime: 1080 mm

Lățime: 750 mm

Adâncime: 750 mm

Blat de lucru grosime: 25 mm

Interval reglare pe verticală a raftului inferior: 306 - 906 mm

**Descriere tehnică**

Înălțime	1080 mm
----------	---------

Lățime	750 mm
Blat de lucru grosime	25 mm
Adâncime	750 mm
Interval reglare pe verticală a raftului inferior	306 - 906 mm
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	250 kg
Grosimea plăcii	25 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Masă de birou