

Garant**Prelungitor din carbură pentru capul de frezat cu fixare pe filet $\varnothing d = 12$ mm,
Filet M \times L: M6X90****Date comandă**

Numărul de comandă	301381 M6X90
GTIN	4062406786069
Clasa articolului	31Z

Descriere**Execuție:**

Prelungitor din carbură plină cu proprietăți de amortizarea vibrațiilor, toleranța cozii h6, model lung și subțire.

Aplicație:

Recomandat pentru utilizarea în mandrinele cu strângere. Combinația perfectă dintre prelungitoare standard din oțel și prelungitoare tip Densimet®.

Descriere tehnică

Lungimea totală L_{ges}	90 mm
\varnothing găurii D_1	6,5 mm
Filet M	M6
\varnothing cozii d	12 mm
Lungime utilă L_1	40 mm
\varnothing exterior D	9,8 mm
Răcire interioară	da
Oscilație	Amortizat
Tip produs	Prelungitor

