

**Garant****Prelungitor din carbură pentru capul de frezat cu fixare pe filet  $\varnothing d = 20$  mm,  
Filet M  $\times$  L: M10X135****Date comandă**

Numărul de comandă	301384 M10X135
GTIN	4062406786144
Clasa articolului	31Z

**Descriere****Execuție:**

Prelungitor din carbură plină cu proprietăți de amortizarea vibrațiilor, toleranța cozii h6, model lung și subțire.

**Aplicație:**

Recomandat pentru utilizarea în mandrinele cu strângere. Combinația perfectă dintre prelungitoare standard din oțel și prelungitoare tip Densimet®.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală $L_{ges}$	135 mm
$\varnothing$ cozii d	20 mm
$\varnothing$ găurii $D_1$	10,5 mm
Filet M	M10
Lungime utilă $L_1$	80 mm
$\varnothing$ exterior D	15,4 mm
Răcire interioară	da
Oscilație	Amortizat
Tip produs	Prelungitor

