

Garant**Prelungitor din carbură pentru capul de frezat cu fixare pe filet $\varnothing d = 20$ mm,
Filet M \times L: M10X120****Date comandă**

Numărul de comandă	301384 M10X120
GTIN	4062406786137
Clasa articolului	31Z

Descriere**Execuție:**

Prelungitor din carbură plină cu proprietăți de amortizarea vibrațiilor, toleranța cozii h6, model lung și subțire.

Aplicație:

Recomandat pentru utilizarea în mandrinele cu strângere. Combinația perfectă dintre prelungitoare standard din oțel și prelungitoare tip Densimet®.

Descriere tehnică

\varnothing găurii D_1	10,5 mm
Filet M	M10
\varnothing cozii d	20 mm
\varnothing exterior D	15,4 mm
Lungime utilă L_1	60 mm
Lungimea totală L_{ges}	120 mm
Răcire interioară	da
Oscilație	Amortizat
Tip produs	Prelungitor

