

Garant**Prelungitor din carbură pentru capul de frezat cu fixare pe filet $\varnothing d = 25$ mm,
Filet M \times L: M12X165****Date comandă**

Numărul de comandă	301386 M12X165
GTIN	4062406786175
Clasa articolului	31Z

Descriere**Execuție:**

Prelungitor din carbură plină cu proprietăți de amortizarea vibrațiilor, toleranța cozii h6, model lung și subțire.

Aplicație:

Recomandat pentru utilizarea în mandrinele cu strângere. Combinația perfectă dintre prelungitoare standard din oțel și prelungitoare tip Densimet®.

Descriere tehnică

Lungime utilă L_1	100 mm
Filet M	M12
Lungimea totală L_{ges}	165 mm
\varnothing cozii d	25 mm
\varnothing exterior D	20,8 mm
\varnothing găurii D_1	12,5 mm
Răcire interioară	da
Oscilație	Amortizat
Tip produs	Prelungitor

