

Garant

Portsculă cu strângere rapidă, suplă, lungă 4°30', HSK-A 100 A = 120, Ø de strângere D1: 10mm



Date comandă

Numărul de comandă	308339 10
GTIN	4062406787097
Clasa articolului	31A

Descriere

Execuție:

- **Înclinație externă la 4°30'.**
- **Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.**
- **Suprafețele de funcționare HSK sunt prelucrate.**

Aplicație:

- **În zone deosebit de greu accesibile.**
- **Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în toleranța h6.**

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 Ref. 12/3 și 12/4. Unități de fretare compacte Cod 354210 – 354450.

Descriere tehnică

Ø exterior D	33 mm
Lungime activă dimensiune A	120 mm
Ø D ₂	18 mm
Ø de prindere D ₁	10 mm
Suport	HSK-A 100 A = 120
Normă pentru suport	ISO 12164-1

Fișă de date

Normă pentru suport	DIN 69893
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare