


Garant

Portscule cu strângere rapidă, conice la 3°, suplu, HSK-A 100 A = 120, Ø de prindere: 12mm



Date comandă

Numărul de comandă	308322 12
GTIN	4062406787066
Clasa articolului	31A

Descriere

Execuție:

- Toate cozile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).
- Suprafețe funcționale HSK prelucrate.
- Formă subțire (contur de 3°).

Calitatea echilibrării 2,5 / 25000 min⁻¹. Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.

Aplicație:

- Mai ales la execuția sculelor și matrițelor.
- Pentru fixarea sculelor cu toleranța părții de prindere în h6.

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890. Extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 Ref. 12/3 și 12/4. Unități de fretare compacte Cod 354210 – 354450.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	120 mm
Ø D ₂	18 mm
Ø de prindere D ₁	12 mm
Ø exterior D	28 mm
Suport	HSK-A 100 A = 120

Fișă de date

Normă pentru suport	ISO 12164-1
Normă pentru suport	DIN 69893
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de aşchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare