


Garant**Piuliță pentru bucă elastică tip ER High Speed, Pentru ER: 20****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 309610 20 |
| GTIN | 4062406787318 |
| Clasa articolului | 31Z |

Descriere**Execuție:**

Filetul și conul sunt rectificat dintr-o prindere pentru cea mai înaltă precizie a concentricității. Piuliță acoperită pentru: reducerea forței de frecare și **forță de strângere mărită** precum și rezistență mare la coroziune și la uzură.

Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard ER.

Accesorii opționale:

Cheie de strângere ER, Cod 309680 – 309740. Cheie fixă simplă (pentru Ref. 16), Cod 613300 Ref. 25.

Notă:

Mandrina și piulița de strângere sunt echilibrate separat!

Descriere tehnică

| | |
|-------------------|---------|
| Lungimea totală L | 19,5 mm |
| Pentru ER | 20 mm |
| Filet | M25×1,5 |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Deschidere SW | 30 mm |
| Ø exterior D | 34 mm |
| Moment maxim de strângere | 110 Nm |
| Standard | DIN 6499 D |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 25000 min ⁻¹ |
| Tip produs | Piuliță de strângere |

Accesorii

| | |
|---|-----------|
| Cheie fixă simplă Deschiderea cheii 30 mm | 613300 30 |
|---|-----------|