

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Microextensie mandrină de precizie cu coadă cilindrică, Gama de prindere:
1-6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	300774 1-6
GTIN	4250261555252
Clasa articolului	34F

Descriere**Execuție:**

Conul exterior și cel interior sunt rectificat. Cozi superfinisate. Cu orificiu pentru cipul RFID/ Balluff. Bucșa elastică este strânsă din spate în mandrină cu un șurub de fixare, nu este necesară piuliță de strângere!

Avantaj:

Forma constructivă extrem de subțire permite prelucrarea chiar și în cazul componentelor greu accesibile, de ex. la execuția sculelor și matritelor.

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică conform DIN 6499.

Livrare:

Inclusiv șurub de strângere și cheie cu mâner T.

Accesorii opționale:

șuruburi de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, Cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, GARANT Bucșe elastice Cod 309563, ALBRECHT Bucșe elastice 309572 – 309573.

Descriere tehnică

Lungimea totală L	150 mm
L ₁	67 mm
Ø D ₂	13 mm
Deschidere SW	19 mm

Ø d	20 mm
Răcire interioară	da
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare