

Garant GRIDLINE

**Dulap mobil ESD pentru scule, 20×16G, Număr de sertare: 8****Date comandă**

Numărul de comandă	971750 8
GTIN	4062406783853
Clasa articolului	9GD

**Descriere****Execuție:**

Dulap mobil pentru scule **conductibil ESD**, conform DIN EN 61340-5-1. Tavă din tablă de oțel, conductibilă, acoperită cu strat de pulbere și tavă suplimentară de asemenea conductibilă, cu compartimente pentru piese mici și suport din poliamidă pentru doze, rezistente la zgârieturi și care protejează suprafețele. **Roți conductibile electric** cu câte 2 roți fixe și role de ghidaj sprijinite pe rulmenți, cu strat de rulare din poliuretan ce nu lasă urme, rezistență minimă la rulare, deplasare silențioasă și protecție a fibrelor. Role de ghidaj cu frână pentru roată și jantă. Siguranța pentru deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare. Cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

**Aplicație:**

Se recomandă pentru utilizare în EPA cu strat de podea conductibil. Împământarea se face prin roți, nefiind nevoie de o legătură separată pentru împământare. Toate piesele din plastic sunt conductoare în scopul prevenirii încărcării cu sarcini la nivelul suprafeței.

**Standard:**

DIN EN 61340-5-1.

**Culoare:**

Gri deschis asemănător cu RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere ESD**.

**Descriere tehnică**

Lățime utilă sertare	500 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Lățime	800 mm
Adâncime	500 mm
Sertare cu înălțime frontală	125 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	125 mm
Sertare cu înălțime frontală	125 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Sertare cu înălțime frontală	75 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×16
Greutate	78 kg
Adâncimea utilă a sertarelor în G	16
Înălțime	1000 mm
Adâncime utilă sertare	400 mm
Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	40 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	20×16G
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Tip produs	Dulap mobil pentru scule