

Garant**Bară pentru strunjire de canelare, pe dreapta, Tip: 20/2L****Date comandă**

Numărul de comandă	274170 20/2L
GTIN	4062406785482
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Pentru plăcuțe de așchiere Cod 275000 – 275015.

Aplicație:

Pentru strunjire de canelare începând de la diametrul $D_{\min} = 14$ mm.

Atenție:

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Descriere tehnică

\varnothing minim al găurii prelabile D_{\min}	18 mm
t_{\max} prelucrare interioară	3 mm
Lungimea totală L	93 mm
Lățime de canelare w	1,5 mm
\varnothing cozii D_s	20 mm
Lungimea activă L_1 a suporturilor retrase	35 mm
Domeniu de utilizare	degajare radială pe interior
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Cheie pentru sistem	da
Este posibilă canelarea axială	nu

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară