

Garant**Bară pentru strunjire de canelare, pe dreapta, Tip: 20/2****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 274170 20/2 |
| GTIN | 4062406785475 |
| Clasa articolului | 21U |

Descriere**Execuție:**

Pentru plăcuțe de așchiere Cod 275000 – 275015.

Aplicație:

Pentru strunjire de canelare începând de la diametrul $D_{\min} = 14$ mm.

Atenție:

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Descriere tehnică

| | |
|--|------------------------------|
| Lungimea totală L | 88 mm |
| t_{\max} prelucrare interioară | 3 mm |
| Lățime de canelare w | 1,5 mm |
| Lungimea activă L_1 a suporturilor retrase | 30 mm |
| \varnothing minim al găurii prelabile D_{\min} | 16 mm |
| \varnothing cozii D_s | 20 mm |
| Domeniu de utilizare | degajare radială pe interior |
| Tip de utilizare | pe dreapta |
| Răcire interioară | da |
| Cheie pentru sistem | da |
| Este posibilă canelarea axială | nu |

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară