



Game echipamente hidraulice, Tip: ECO



Date comandă

Numărul de comandă	086052 ECO
GTIN	7391390487889
Clasa articolului	08Y

Descriere

Execuție:

Game de sisteme hidraulice prefabricate în domeniul de lucru de 700 bar, cu toate componentele necesare, pentru conectarea la cilindri hidraulici obișnuiți cu acțiune simplă și dublă.

- **Pompă manuală de 1,0 litri, în 2 trepte, pentru avans rapid al lucrului.**
- **Furtunuri testate 100% la o presiune maximă de 720 bar, executate conform ISO 22384.**
- **În variantă standard, cu sistemul de identificare CEJN CIS al furtunurilor, pentru siguranță maximă.**
- **Filet de conectare NPT 3/8 inch, sistem de cuplare conform ISO 14540. Compatibilitate de peste 80% cu sistemele hidraulice existente pe piață.**
- **Toate componentele se pot comanda ulterior individual.**

Set de inițiere cu toate componentele de bază necesare.

Livrare:

Pompă hidraulică, set de furtunuri, niplu de conectare, **fără umplere cu ulei.**

Notă:

Înainte de utilizare, pompele hidraulice trebuie umplute cu ulei hidraulic. Recomandăm folosirea uleiurilor în conformitate cu ISO VG 15 sau ISO VG 22.

Descriere tehnică

Racord hidraulic	3/8 NPT inch
------------------	--------------

Presiune de lucru	700 bar
Număr trepte presiune	2
Volumul util al rezervorului	1000 ml
Lungimea furtunului	2 m
Tip produs	Gamă echipamente hidraulice