



Game echipamente hidraulice, Tip: PRO



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 086053 PRO |
| GTIN | 7391390484079 |
| Clasa articolului | 08Y |

Descriere

Execuție:

Game de sisteme hidraulice prefabricate în domeniul de lucru de 700 bar, cu toate componentele necesare, pentru conectarea la cilindri hidraulici obișnuiți cu acțiune simplă și dublă.

- **Pompă manuală de 1,0 litri, în 2 trepte, pentru avans rapid al lucrului.**
- **Furtunuri testate 100% la o presiune maximă de 720 bar, executate conform ISO 22384.**
- **În variantă standard, cu sistemul de identificare CEJN CIS al furtunurilor, pentru siguranță maximă.**
- **Filet de conectare NPT 3/8 inch, sistem de cuplare conform ISO 14540. Compatibilitate de peste 80% cu sistemele hidraulice existente pe piață.**
- **Toate componentele se pot comanda ulterior individual.**

Set profesional cu componente suplimentare, pentru un lucru eficient și rapid.

- **Set de furtunuri cu cuplaj și nipluri, pentru îmbinarea și separarea rapide a componentelor.**
- **Manometru pentru monitorizarea presiunii.**
- **Valiză ABS stabilă cu inserții de spumă, pentru păstrarea și transportul în siguranță la locul de exploatare.**

Livrare:

Pompă hidraulică, set de furtunuri cu nipluri și cuplaj, manometru, bloc de conexiuni, cuplaj pentru partea cilindrică, valiză stabilă de transport, **fără umplere cu ulei.**

Notă:

Înainte de utilizare, pompele hidraulice trebuie umplute cu ulei hidraulic. Recomandăm folosirea uleiurilor în conformitate cu ISO VG 15 sau ISO VG 22.

Descriere tehnică

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Număr trepte presiune | 2 |
| Volumul util al rezervorului | 1000 ml |
| Presiune de lucru | 700 bar |
| Racord hidraulic | 3/8 NPT inch |
| Lungimea furtunului | 2 m |
| Ambalaj | Geantă de transport |
| Tip produs | Gamă echipamente hidraulice |