



Pistol electric de înșurubare, Tip: S8050



Date comandă

Numărul de comandă	070236 S8050
GTIN	7322590055448
Clasa articolului	03R

Descriere

Execuție:

Șurubelnița electrică PRO din seria S8 cuprinde o gamă largă de modele, cu precizie și turații ridicate. Șurubelnița S8, concepută ergonomic, oferă o soluție plug-and-play pentru lucrări de montaj cu momente de rotație reduse. Seria S8 a fost concepută pentru creșterea calității și a eficienței.

- **Cu cuplaj de deconectare**
- **Moment reglabil**
- **Manevrare simplă**

Adaptat pentru :

Înșurubări în serie cu sistem de schimbare rapidă pentru tije E 6,3

Notă:

Adaptorul de putere aferent poate fi găsit la: Cod 070235 Ref. ADAPTER

Intervalul momentului de torsiune: 5 - 50 cNm

Turație de mers în gol: 700 - 1000

Dimensiunile portsculei: 1/4 inch

Profil de antrenare portsculă: Hexagon

Formă portsculă: E

Forma: Tijă

Descriere tehnică

Forma	Tijă
Turație de mers în gol	700 - 1000
Zgomot de lucru	67 dB(A)
Dimensiunile portsculei	1/4 inch

Greutate	0,46 kg
Intervalul momentului de torsiune	5 - 50 cNm
Denumirea producătorului	S8050
Profil de antrenare portsculă	Hexagon
Formă portsculă	E
Tip produs	Șurubelniță dreaptă