



Stand de măsurare magnetic cu reglaj fin dublu, Tip: 240



Date comandă

Numărul de comandă	441174 240
GTIN	7290003243143
Clasa articolului	46G

Descriere

Execuție:

Stand de măsurare magnetic, cu fixare centrală mecanică. Toate cele trei articulații se blochează cu un singur mâner rotativ. Forță de fixare reglabilă progresiv cu stabilitate înaltă. Articulațiile sferice înlesnesc o poziționare rapidă și simplă. Bază magnetică cu comutator și talpă prismatică în V.

Suport universal pentru ceasuri comparatoare cu ajustare fină, pentru tije de fixare cu \varnothing 8 mm, \varnothing 6 mm, \varnothing 3/8 inch și aparate de măsurare cu prismă de susținere. **Ajustare foarte precisă datorită reglajului fin dublu** de la suportul ceasului comparator și baza magnetică.

Descriere tehnică

Lungime braț articulat L ₁	110 mm
Racord filetat de jos	M8
Lungime braț articulat L ₂	101 mm
Cursă maximă	282 mm
Bază magnetică lungime	60 mm

Bază magnetică lățime	50 mm
Forță de atracție	800 N
Bază magnetică înălțime	55 mm
Tip produs	Stand de măsurare

Accesorii

Mâner rotativ, de schimb pentru braț articulat 3D Tip 240	442112 240
---	------------