

**uvex****Pereche de mănuși uvex 60090, Mărimea mănușilor: 6**

## Date comandă

Numărul de comandă

094294 6

GTIN

4048612085998

Clasa articolului

04W

## Descriere

### Execuție:

uvex Mănuși de protecție împotriva tăieturilor, țesătură de 18, execuție cu tehnologie brevetată **Bamboo TwinFlex®**. Realizată din 45% poliamidă reciclată și din viscoză de bambus. Extrem de comodă pentru că permite o ventilare bună și **mularea pe forma mâinii**. Durabilitate sporită datorită **rezistenței mari la abraziune** și a întăririi la degetul mare.

**Utilizare:** Se recomandă pentru medii de lucru uscate și cu umezeală ușoară.

### Standard:

EN 388; EN ISO 21420

### Notă:

Modelul este recomandat pentru căldură de contact de până la +100 °C, conform EN 407.

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

## Descriere tehnică

Mărimea mănușilor

6

Proprietate a mănușilor

Recomandat pentru ecran tactil

Proprietate a mănușilor

Certificare alimentară

|  |  |
|--|--|
| Tehnologie de tricotat                   | 18G  |
| Îmbrăcămintă standard                    | Oeko-Tex Standard 100                        |
| EN 388                                   | 4X41D  |
| EN 407                                   | X1XXXX                                       |
| Material de suport                       | Viscoză bambus,<br>HPPE, oțel, PA, elasthan  |
| Strat de acoperire                       | Spumă Aqua-Polymer Xtra Grip                 |
| Domeniu de utilizare                     | Universale                                   |
| Culoarea                                 | verde  |
| Standard                                 | EN 407                                       |
| Căldură de contact până la               | 100 °C                                       |
| Aplicație                                | de folosință multiplă                        |
| Clasă de protecție împotriva tăieturilor | D  |
| Tip produs                               | Mănuși de protecție<br>împotriva tăieturilor |