

uvex**Pereche de mănuși uvex 60090, Mărimea mănușilor: 10**

Date comandă

Numărul de comandă	094294 10
GTIN	4048612085974
Clasa articolului	04W

Descriere

Execuție:

uvex Mănuși de protecție împotriva tăieturilor, țesătură de 18, execuție cu tehnologie brevetată **Bamboo TwinFlex®**. Realizată din 45% poliamidă reciclată și din viscoză de bambus. Extrem de comodă pentru că permite o ventilare bună și **mularea pe forma mâinii**. Durabilitate sporită datorită **rezistenței mari la abraziune** și a întăririi la degetul mare.

Utilizare: Se recomandă pentru medii de lucru uscate și cu umezeală ușoară.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Modelul este recomandat pentru căldură de contact de până la +100 °C, conform EN 407.

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Mărimea mănușilor	10
Proprietate a mănușilor	Recomandat pentru ecran tactil
Proprietate a mănușilor	Certificare alimentară

Tehnologie de tricotat	18G
Îmbrăcămintă standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X41D
EN 407	X1XXXX
Material de suport	Viscoză bambus, HPPE, oțel, PA, elasthan
Strat de acoperire	Spumă Aqua-Polymer Xtra Grip
Domeniu de utilizare	Universale
Culoarea	verde
Standard	EN 407
Căldură de contact până la	100 °C
Aplicație	de folosință multiplă
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	D
Tip produs	Mănuși de protecție împotriva tăieturilor