



Ceas comparator de precizie cu protecție antișoc, Domeniu de măsurare / Ø carcasă: 10/58mm



Date comandă

Numărul de comandă	432140 10/58
GTIN	7630041109900
Clasa articolului	45A

Descriere

Execuție:

Dimensiuni conform DIN EN ISO 463, versiunea iunie 2006. Ceasuri comparatoare de precizie cu **protecție antișoc**. Tijă de fixare cu Ø 8 mm h6, călită și rectificată. Cadran cu posibilitate de rotire cu ajutorul inelului exterior la poziția zero a acului indicator. Inel exterior cu 2 marcaje de toleranță reglabile. Ac indicator central pentru citire de 1/100 mm, ac indicator mic al scalei adiționale pentru citire 1 mm.

Accesorii opționale:

Palpator special Cod 434900; 434910; 434915.

Descriere tehnică

Ø tije de fixare h6	8 mm
Domeniu de măsurare	0 - 10 mm
Calibrarea	C1
Forță de măsurare	0,56 - 0,84 N
Citire per rotire a acului indicator	1 mm

Rezoluție	0,01 mm
Citire	1/100 mm
Ø carcasă	58 mm
Standard	DIN 878
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare)	15 μm
Cadran rotativ	da
Indicatoare de toleranță reglabile	da
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023010 12,5
CalibrareCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 10 mm	023000 10