



Ceas comparator de precizie, cu protecție la impact, Domeniu de măsurare / Ø carcasă: 1/61,5mm



Date comandă

Numărul de comandă	433407 1/61,5
GTIN	7630041151848
Clasa articolului	45A

Descriere

Execuție:

Carcasă din alamă, rezistentă, cromată mat; cu sticla ceasului incasabilă. Tijă de fixare cu Ø 8 mm h6, călită și rectificată. Execuție foarte precisă. Punctele principale ale mecanismului de măsurare sunt **încrustate cu rubine**. Ac indicator central **pentru citire 1/1000 mm**. Cadran cu posibilitate de rotire cu ajutorul inelului exterior la poziția zero a acului indicator. Forță de măsurare aproape constantă pe întregul interval de măsurare.

Accesorii opționale:

Palpator special Cod 434900; 434910; 434915.

Descriere tehnică

Standard	Normă de lucru
Domeniu de măsurare	0 - 1 mm
Rezoluție	0,001 mm
Ø tije de fixare h6	8 mm
Citire	1/1000 mm

Calibrarea	C2
Citire per rotire a acului indicator	0,2 mm
Forță de măsurare	1,12 - 1,68 N
Ø carcasă	61,5 mm
Cadran rotativ	da
Tehnică de măsurare	analog
Materialul carcusei	Alamă
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

CalibrareCeas comparator analogic 0,001 Domeniu de măsurare maxim 5 mm

023020 5