



Ceas comparator de precizie IP67, cu protecție antișoc, Domeniu de măsurare / Ø carcasă: 10/61,5mm



Date comandă

Numărul de comandă	432230 10/61,5
GTIN	7630041151787
Clasa articolului	45A

Descriere

Execuție:

Ceasuri comparatoare de precizie cu protecție contra șocurilor, **stropilor de apă, uleiurilor și impurităților**. Palpator de măsurare amplasat pe tijă, cu burduf din cauciuc, etanșat în partea superioară cu o bucsă de protecție. Capac posterior al ceasului etanș, sticla ceasului și inelul exterior montate ermetic. Tijă de fixare cu Ø 8 mm h6.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Accesorii opționale:

Palpator special Cod 434900; 434910; 434915.

Descriere tehnică

Standard	DIN 878
Citire per rotire a acului indicator	1 mm
Rezoluție	0,01 mm

Ø tijeii de fixare h6	8 mm
Clasă de protecție IP	IP 67
Ø carcasă	61,5 mm
Calibrarea	C1
Forță de măsurare	1,04 - 1,56 N
Citire	1/100 mm
Domeniu de măsurare	0 - 10 mm
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare)	15 µm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023010 12,5
CalibrareCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 10 mm	023000 10