




Ceas comparator de dimensiuni mici cu protecție antișoc, Domeniu de măsurare / Ø carcasă: 5/40mm



Date comandă

Numărul de comandă	432570 5/40
GTIN	7630041109894
Clasa articolului	45A

Descriere

Execuție:

Dimensiuni conform DIN EN ISO 463, versiunea iunie 2006. Ceasuri comparatoare de precizie de dimensiuni mici cu carcase robuste din metal, Ø tjei de fixare 8 mm h6, călită și rectificată. Cadran cu posibilitate de rotire cu ajutorul inelului exterior la poziția zero a acului indicator. Cadran galben, pentru o citire mai bună.

Accesorii opționale:

Palpator special Cod 434900; 434910; 434915.

Descriere tehnică

Citire per rotire a acului indicator	0,5 mm
Calibrarea	C1
Rezoluție	0,01 mm
Domeniu de măsurare	0 - 5 mm
Ø carcasă	40 mm

Ø tijeii de fixare h6	8 mm
Forță de măsurare	0,63 - 0,77 N
Cadran rotativ	da
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

CalibrareCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 10 mm	023000 10
--	-----------