

Garant**Clichet de precizie reversibil, 1/4 inch, Tip: 1/4****Date comandă**

Numărul de comandă	632345 1/4
GTIN	4062406798413
Clasa articolului	61A

Descriere**Execuție:**

Alegerea materialului și forjarea specială garantează funcționare optimă și durabilitate îndelungată.

Cu extractor și pârgă de comutare pentru funcționare pe dreapta și pe stânga, unghi de lucru la 5°.

Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Adaptat pentru:

Chei tubulare acționate manual.

Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	1/4 inch
Lungimea totală	116 mm
Număr de dinți	72
Unghi de lucru	5 grad
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Cu cap articulație	nu
Cu cap pivotant	nu

cu extractor	da
Cu funcție ciocan	nu
Cu QuickRelease	nu
Cap clichet detașabil de mâner	nu
Extensibilă cu cursă fără trepte	nu
Tip produs	Clichet

Accesorii

Set piese de schimb clichet de precizie 1/4 inch Tip 1/4	632031 1/4
--	------------