

**Garant****Clichet de precizie reversibil, 1/2" cu extractor, Tip: 1/2****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 640435 1/2    |
| GTIN               | 4062406798437 |
| Clasa articolului  | 61A           |

**Descriere****Execuție:**

Alegerea materialului și forjarea specială garantează funcționare optimă și durabilitate îndelungată.

Cu extractor și pârghie de comutare pentru funcționare pe dreapta și pe stânga, unghi de lucru la 5°.

**Standard:**

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

**Adaptat pentru:**

Chei tubulare acționate manual.

**Descriere tehnică**

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Pătrat de antrenare | 1/2 inch          |
| Lungimea totală     | 264 mm            |
| Număr de dinți      | 72                |
| Unghi de lucru      | 5 grad            |
| Material            | Oțel crom-vanadiu |
| Suprafață           | cromat            |
| Cu cap articulație  | nu                |
| Cu cap pivotant     | nu                |

|  |         |
|--|---------|
| cu extractor                           | da      |
| Cu funcție ciocan                      | nu      |
| Cu QuickRelease                        | nu      |
| Cap clichet detașabil de mâner         | nu      |
| mâner rotativ                          | nu      |
| Extensibilă cu cursă fără trepte       | nu      |
| Orificiu prindere la capătul mânerului | nu      |
| Tip produs                             | Clichet |

---

## Accesorii

|  |            |
|--|------------|
| Set piese de schimb clichet de precizie 1/2 inch Tip 1/2 | 640031 1/2 |
|--|------------|