

Garant**Clichet de precizie reversibil, 3/8 inch, Tip: 3/8****Date comandă**

Numărul de comandă	635145 3/8
GTIN	4062406798420
Clasa articolului	61A

Descriere**Execuție:**

Alegerea materialului și forjarea specială garantează funcționare optimă și durabilitate îndelungată.

Cu extractor și pârgă de comutare pentru funcționare pe dreapta și pe stânga, unghi de lucru la 5°.

Standard:

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkant nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Adaptat pentru:

Chei tubulare acționate manual.

Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	3/8 inch
Lungimea totală	197 mm
Număr de dinți	72
Unghi de lucru	5 grad
Material	Oțel crom-vanadiu
Tip produs	Clichet

Accesorii

Set piese de schimb clichet de precizie 3/8 inch Tip 3/8

635031 3/8