



Sculă multifuncțională pentru electricieni NexStrip®, Tip: 1



Date comandă

Numărul de comandă	729501 1
GTIN	4003773088165
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Corp ușor și extrem de stabil al cleștelui, din plastic ranforsat cu fibră de sticlă, cu mâner ergonomic din două componente. Dezizolarea conductoarelor flexibile și masive de 0,03 – 10 mm² (AWG 32 – 8). Prin reglare fină, se obține o ajustare optimă la materialele speciale sau la condițiile de temperatură.

Sertizare pătrată rapidă și precisă a manșoanelor de protecție a extremităților, conform DIN 46228 partea 1 + 4, a 0,25 – 4 mm². Autoreglare – permite schimbarea rapidă între diverse dimensiuni. Cu opritor longitudinal și dispozitiv de tăiat cablul.

Avantaj:

Tăierea și dezizolarea cablului, precum și **sertizarea** manșoanelor de protecție pentru capetele de cablu se realizează **cu o singură unealtă** și nu necesită schimbarea sculelor, toate acestea însemnând economie de timp.

Aplicație:

Pentru cablarea dispozitivelor electronice, cum ar fi PLC (controler logic programabil), în instalații casnice sau în rulote.

Piese de schimb:

Cuțit de schimb disponibil la Cod 728714 Ref. 10 și opritor longitudinal la Cod 728715 Ref. 10.

Descriere tehnică

pentru secțiunea transversală a conductorului (sertizare)	0,25 - 4 mm ²
---	--------------------------

pentru secțiunea transversală a conductorului (tăiere și izolare)	0,03 - 10 mm ²
Lungimea totală	190 mm
Tip produs	Clește de sertizare

Accesorii

Cuțit pentru cleștele de dezizolat Pentru secțiunea conductorului 10 mm ²	728714 10
Opritor longitudinal pentru cleștele de dezizolat Pentru secțiunea conductorului 10 mm ²	728715 10