



## Clește de sertizare cu 4 pini SelectorCrimp HDT-48, mâner din două componente, Tip: 3



### Date comandă

Numărul de comandă	729560 3
GTIN	4049002145704
Clasa articolului	73T

### Descriere

#### Execuție:

Clește special de sertizare pentru prelucrarea contactelor cu pin și a celor de bușă din seria DT a TE Connectivity (înainte: contact german). Sertizare sigură datorită blocării forțate și avansului sincron la pini de sertizare. Închiderea pinilor de sertizare se face prin selectorul cu 8 poziții.

**Deschidere optimizată, design ergonomic și forță manuală redusă.** Verificarea calității cu lerele trece-nu trece (**opțional Cod 729561 Ref. 3**).

#### Aplicație:

Pentru contacte cu știfturi și bușe strunjite.

#### Livrare:

Clește de sertizare cu patru dornuri cu știft universal de control, în ambalaj modular.

Pentru secțiunea conductorului: 0,35 - 3 mm<sup>2</sup>

Lungimea totală: 230 mm

### Descriere tehnică

Lungimea totală	230 mm
Pentru secțiunea conductorului	0,35 - 3 mm <sup>2</sup>
Tip produs	Clește de sertizare