



Foarfecă de electrician cu mâner din 2 componente și clește pentru tăiat sârma, Lungimea totală: 160mm



Date comandă

Numărul de comandă	768870 160
GTIN	4003773082699
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

O lamă cu dantură fină, o lamă netedă.

Formă cotită, puternică.

Cap de tăiat din oțel inoxidabil. Mâner robust din două componente, întărit cu fibră de sticlă, cu tăiș cotit și cu model optimizat pentru o ergonomie îmbunătățită. Cu ocheți de fixare pentru montarea unui ham de siguranță contra căderii. Două puncte de sertizare pentru manșoane de protecție a extremităților (0,5 – 6 mm² și 10 – 25 mm²). Cu arc de deschidere care se poate bloca pentru transport.

Lamă de forfecare inferioară **cu clește pentru cabluri metalice.**

Aplicație:

Taie fire subțiri, cabluri, tuburi izolatoare, cauciuc, piele etc.

Descriere tehnică

Lungimea totală	160 mm
Tip produs	Foarfecă