

**Disc de debitat diamantat, Ø discurilor: 76mm****Date comandă**

Numărul de comandă	563422 76
GTIN	4059952539874
Clasa articolului	54B

Descriere**Execuție:**

Discuri de debitat înguste speciale pentru locuri închise.
Margine de tăiere diamantată sinterizată, închisă. Tăietură curată.

Aplicație:

Pentru debitarea ceramicii fine, a dalelor și marmurei.

Material:

Optimizare pentru: gresie porțelanată, marmură, gresie.

Adaptat pentru:

Polizor unghiular mic cu acumulator Cod 077100.

Descriere tehnică

Turație maximă	20150 min ⁻¹
Pentru grosimile materialelor	5,7 - 9,5 mm
Ø găurii	10 mm
Lățimea discului	1,4 mm
Ø discurilor	76 mm

Lățime disc suport	1,1 mm
Material abraziv	Diamant
Prescurtare pentru material abraziv	D
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Piatră
Descrierea formei	drept
Unghi de așezare recomandat	90 grad
Mașină acționată	Polizoare unghiulare
Mașină acționată	Polizor drept,
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de debitat

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Piatră	recomandat		