



Discuri de debitat din carbură, Ø discurilor: 76mm



Date comandă

Numărul de comandă	563423 76
GTIN	4059952567549
Clasa articolului	54B

Descriere

Execuție:

Discuri de debitat înguste speciale pentru locuri închise.
Disc din oțel cu granule din carbură lipite la muchia așchietoare.

Aplicație:

Pentru spararea lemnului, a plasticului, a plăcilor din fibre de gips.

Adaptat pentru:

Polizor unghiular mic cu acumulator Cod 077100.

Descriere tehnică

Pentru grosimile materialelor	3 - 5 mm
Lățimea discului	1,8 mm
Turație maximă	20100 min ⁻¹
Ø discurilor	76 mm
Ø găurii	10 mm
Lățime disc suport	0,9 mm

Descrierea formei	drept
Unghi de așezare recomandat	Rază grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat	plastic
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Lemn
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Plăci din ipsos armat cu fibre
Mașină acționată	Polizoare unghiulare
Mașină acționată	Polizor drept,
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de debitat

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Piatră	indicat în anumite condiții		
Uni	recomandat		